

О медали "В память 850-летия Москвы"

Указ · № 132 · от 26.02.1997 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О медали "В память 850-летия Москвы"

В ознаменование 850-летия Москвы постановляю:

1. Учредить медаль "В память 850-летия Москвы".
2. Утвердить прилагаемые Положение о медали "В память 850-летия Москвы" и ее описание.
3. Наградить медалью "В память 850-летия Москвы" граждан в соответствии с Положением об этой медали.
4. Мэрии Москвы разработать правила и порядок вручения медали "В память 850-летия Москвы" и произвести ее вручение от имени Президента Российской Федерации в 1997 году, начиная с 1 мая.

Президент Российской Федерации Б.Ельцин

Москва, Кремль

26 февраля 1997 года

№ 132

УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Российской Федерации

от 26 февраля 1997 г. № 132

ПОЛОЖЕНИЕ

о медали "В память 850-летия Москвы"

1. Медалью "В память 850-летия Москвы" награждаются:
участники обороны Москвы, награжденные медалью "За оборону Москвы";
труженики тыла, работавшие в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в Москве и награжденные государственными наградами;
граждане, награжденные медалью "В память 800-летия Москвы";
граждане, внесшие значительный вклад в развитие Москвы.
2. Медаль "В память 850-летия Москвы" носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Российской Федерации располагается после медали "300 лет Российскому флоту".

УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Российской Федерации

от 26 февраля 1997 г. № 132

ОПИСАНИЕ

медали "В память 850-летия Москвы"

Медаль "В память 850-летия Москвы" из латуни, имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали - изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Слева по окружности - надпись "Москва 850".

На оборотной стороне медали по окружности - лавровый венок, в центре - цифры "1147 - 1997".

Все изображения и цифры на медали рельефные.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. Ширина ленты 24 мм. Лента темно-красного цвета, вдоль ленты справа на расстоянии 1 мм от края - три полосы белого, синего и красного цвета шириной 2 мм каждая.